

Garant

Garnitura za vrezovanje finega navoja v pločevinasti škatli, z fini metrični navoj: MF3-20



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Razred artikla	11K

Opis

Izvedba:

Čvrst pločevinasti kovček z ročajem in 2 zapiraloma. Vsako orodje je varno spravljeno v penastem vložku in je zaradi pregledne razporeditve hitro dostopno. Za podrobni opis orodij glejte posamične artikole.

Vsebina:

po 1 garnitura ročnih navojnih svedrov art. 130470: Vel. 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

po 1 navojna čeljust art. 141050: Vel. 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

po 1 nastavljivo držalo art. 148410: Vel. 1; 3

po 1 držalo za rezalno čeljust art. 149310: Vel. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 10; 45 × 14

1 držalo orodij z ragljo št. 148701: Vel. 85; 110

1 navojna šablona art. 477000: Vel. M/W

1 izvijač art. 664300: Vel. 3×60

Tehnični opis

Vrsta navoja	MF
Kot profila	60 stopinj

Vrsta izdelka	Navojne čeljusti
Pribor	
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 10X1	130470 10X1
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 12X1,5	130470 12X1,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 14X1,5	130470 14X1,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 16X1,5	130470 16X1,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 18X1,5	130470 18X1,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 20X1,5	130470 20X1,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 3X0,35	130470 3X0,35
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 4X0,5	130470 4X0,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 5X0,5	130470 5X0,5
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 6X0,75	130470 6X0,75
Garnitura ročnih navojnih svedrov MF 8X1	130470 8X1
Navojne čeljustiHSS MF 10X1	141050 10X1
Navojne čeljustiHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
Navojne čeljustiHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
Navojne čeljustiHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
Navojne čeljustiHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
Navojne čeljustiHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
Navojne čeljustiHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
Navojne čeljustiHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
Navojne čeljustiHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
Navojne čeljustiHSS MF 8X1	141050 8X1
Prazna pločevinasta škatla, za garnituro orodja za vrezovanje finega navoja z fini metrični navoj MF3-20	145815 MF3-20
Nastavljivo držalo Tip 1	148410 1
Nastavljivo držalo Tip 3	148410 3

Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 20X7 mm	149310 20X7
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 25X9 mm	149310 25X9
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 30X11 mm	149310 30X11
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 38X10 mm	149310 38X10
Držalo za rezalno čeljust za Ø rezalnih čeljusti × višina 45X14 mm	149310 45X14
Šablona za navoje za navoj M/W	477000 M/W