

**CNGA 120404, KBN25M, Tip: ME****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	255609 ME
GTIN	4960664507061
Razred artikla	25H

Opis**Izvedba:**

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Zvrst: KBN25M

Posnetje roba rezalnih robov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Posnetje roba rezalnih robov	ME
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Zvrst	KBN25M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNGA 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Značilnost blagovnega imena	KBN25M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
neprekinjeno	pogojno primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	pogojno primerno		
suho	primerno		