

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 260711 20/09  |
| GTIN                  | 4045197655455 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal  | 11 mm                       |
| Vijak za podložno ploščico                        | 269013 2                    |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice           | 269028 2                    |
| primerna obračalna rezalna ploščica               | SC.. 09T3..                 |
| Celotna dolžina L nevtralnih držal                | 125 mm                      |
| Podložna ploščica                                 | 269005 12                   |
| Velikost držala                                   | 20 mm                       |
| Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal | 10 mm                       |
| ISO-oznaka držala                                 | SSDCN 2020K09               |
| Velikost ploščice                                 | 9 mm                        |
| Standard  | Tovarniški standard         |
| Vrsta uporabe                                     | nevtralna                   |
| z notranjim hlajenjem                             | ne                          |
| Nastavitveni kot κ                                | 45 stopinj                  |
| Uporaba   | Vzdolžno struženje, zunanje |
| Uporaba   | Plano struženje             |

## Podatkovni list

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Uporaba       | Plano struženje             |
| Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |

### Pribor

|  |             |
|--|-------------|
| Vijak za podložno ploščico Tip 2   | 269013 2    |
| Podložna ploščica Tip 12   | 269005 12   |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2                                    | 269028 2    |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                          | 674248 TX15 |
| Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |