

Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄	32 mm
Dolžina glave L ₁	25 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 5
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 2525M12
Velikost držala	25 mm
Velikost ploščice	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 20
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 1204..
Podložna ploščica	269005 9
Celotna dolžina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 5	269013 5
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 20	269028 20
Podložna ploščica Tip 9	269005 9
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500