


DNGA 150604, KBN35M, Tip: ME

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255631 ME
GTIN	4960664544356
Razred artikla	25H

Opis
Izvedba:

CBN obračalne ploščice s prevleko MEGACOAT. MultiEdge; pri vsaki obračalni ploščici po 2 oz. 3 rezilni robovi.

Zvrst: KBN35M

Lomilec odrezkov: ME

Globina reza a_p : 0,05 - 0,2 mm

Podajanje f : 0,1 - 0,2 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 120 - 200 m/min

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	ME
Podajanje f	0,1 - 0,2 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 200 m/min
Globina reza a_p	0,05 - 0,2 mm

Zvrst	KBN35M
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CBN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNGA 150604
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Značilnost blagovnega imena	KBN35M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje