

**Garant****Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	18 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1212F09
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost držala	12 mm
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Serijska	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500