



DCMT 11T308 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Razred artikla	22D

Opis

DCMT 11T308 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 0,1 - 3,75 mm

Podajanje f : 0,06 - 0,36 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Lomilec odrezkov	MM
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Podajanje f	0,06 - 0,36 mm/v
Globina reza a_p	0,1 - 3,75 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M

Zvrst	HBX130
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT 11T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna