

**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 20/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Velikost ploščice	10 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	125 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	15 mm
Podložna ploščica	269005 11
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	20,3 mm
ISO-oznaka držala	SRDCN 2020K10
Velikost držala	20 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 11	269005 11
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500