

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1616H09
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	16 mm
Velikost ploščice	9 mm
Podložna ploščica	269005 12
Dolžina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Funkcijska širina L ₄	20 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Serija	QuickTurn
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje

Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500