

**Garant****Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 25/10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Velikost držala	25 mm
ISO-oznaka držala	SRDCN 2525M10
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	10 mm
Podložna ploščica	269005 11
Funkcijska širina L <sub>4</sub> nevtralnih držal	17,5 mm
Prevesna dolžina L <sub>1</sub> nevtralnih držal	20,3 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1003
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložna ploščica Tip 11	269005 11
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500