

Garant**SCGT 09T302, Zvrst: HB7310**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260761 HB7310
GTIN	4045197670267
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Glavna uporaba	N
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Zvrst	HB7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCGT 09T302
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Toleranca	G
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje