

Garant**Držalo za zunanje struženje, levi, Velikost držala/ploščice: 20/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L ₄	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Podložna ploščica	269005 12
Velikost držala	20 mm
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 2020K09
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Dolžina glave L ₁	20 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500