

**Garant****SOGX 100408, HB6535, Tip: ST900**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234072 ST900
GTIN	4045197697806
Razred artikla	21E

## Opis

**Primerno za:**

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

**Priporočilo:**

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

## Tehnični opis

Tip	ST900
Serija	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 100408
Zvrst	HB6535
Rezalni material	HM
Podajanje f	0,08 - 0,16 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	250 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	150 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	250 m/min	N
mokro maks.	primerno		