

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralnno, Velikost držala/ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost držala	25 mm
Celotna dolžina L nevtralnih držal	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RC.X 1204
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 10
Velikost ploščice	12 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	20,3 mm
ISO-oznaka držala	SRDCN 2525M12
Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	18,5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	nevtralnno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	30 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 10	269005 10
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500