

**Garant****Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 1,5mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273505 1,5    |
| GTIN                  | 4067263125211 |
| Razred artikla        | 21J           |

**Opis****Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

**Tehnični opis**

|   |   |
|---|---|
| Radij rezila                                | 0,15 mm   |
| Rezalni material                            | Karbidna trdina                                     |
| Širina zareze w                             | 1,5 mm  |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,04 mm/v   |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave         | fina obdelava                                       |
| Glavna uporaba                              | M   |
| Zvrst                                       | HB9140  |
| Število zamenljivih ploščic/rezil           | 1   |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic          | nevtralna   |
| Vrsta izdelka                               | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

**Uporabniški podatki**

|                              | <b>Primernost</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-oznaka</b> |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm             | pogojno primerno  | 120 m/min            | P                 |
| Jeklo < 750 N/mm             | pogojno primerno  | 110 m/min            | P                 |
| Jeklo < 900 N/mm             | pogojno primerno  | 100 m/min            | P                 |
| Jeklo < 1100 N/mm            | pogojno primerno  | 90 m/min             | P                 |
| Jeklo < 1400 N/mm            | pogojno primerno  | 70 m/min             | P                 |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 120 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | primerno          | 80 m/min             | M                 |
| neprekinjeno                 | primerno          |                      |                   |
| neenakomerno                 | pogojno primerno  |                      |                   |
| mokro maks.                  | primerno          |                      |                   |