


Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 6mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273500 6 |
| GTIN | 4067263118787 |
| Razred artikla | 21J |

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

| | |
|---|---|
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | fina obdelava |
| Radij rezila | 0,3 mm |
| Širina zareze w | 6 mm |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ² | 0,17 mm/v |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Glavna uporaba | P |
| Zvrst | HB9035 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 |
| Profil rezalnih obračalnih ploščic | nevtralna |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 200 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 180 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 160 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 110 m/min | P |
| GG(G) | pogojno primerno | 80 m/min | K |
| neprekinjeno | primerno | | |
| neenakomerno | primerno | | |
| prekinjeno | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |