

Garant**Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9140, Širina zareze w: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273505 6
GTIN	4067263125235
Razred artikla	21J

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Radij rezila	0,3 mm
Širina zareze w	6 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,17 mm/v
Glavna uporaba	M
Zvrst	HB9140
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	90 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		