


Zarezovalna ploščica nevtralna, HB9035, Širina zareze w: 8mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273500 8
GTIN	4067263118794
Razred artikla	21J

Opis**Uporaba:**

Za liste za zarezovanje art. 273551–273558.

Tehnični opis

Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Radij rezila	0,8 mm
Širina zareze w	8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB9035
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Profil rezalnih obračalnih ploščic	nevtralna
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	180 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	160 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	110 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	80 m/min	K
neprekinjeno	primerno		
neenakomerno	primerno		
prekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		