

**Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 412770 500 |
| GTIN | 4067263118954 |
| Razred artikla | 42A |

Opis**Izvedba:**

Delavniško pomično merilo v **lahki izvedbi. Branje brez paralakse** z najvišjim kontrastom zahvaljujoč belemu skaliranju na črni površini. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. Zamenljivi merilni kljuni iz nerjavnega jekla, kaljenega jekla, zelo fino brušeni.

Dodatni pribor:

Merilni kljuni 125 mm, 150 mm.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dolžina konic | 90 mm |
| Kalibriranje | A1 |
| Ø nastavka za notranje merjenje | 10 mm |
| Točnost | 0,07 mm |
| Masa | 0,6 kg |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Merilno območje | 0 - 500 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Nonij | 1/20 |
| Merilno orodje | analogni |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| vse dele | kaljeno |
| Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm | 021000 500 |
| DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm | 021010 500 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Leseni etui Za velikost pomičnega merila 500 mm | 415330 500 |
|---|------------|