

**Pomično merilo za delavnico v lahki izvedbi, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412770 200
GTIN	4067263118930
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Delavniško pomično merilo v **lahki izvedbi. Branje brez paralakse** z najvišjim kontrastom zahvaljujoč belemu skaliranju na črni površini. Zaradi dvojnega prizmatičnega vodila optimalne drsne in vodilne lastnosti. Zamenljivi merilni kljuni iz nerjavnega jekla, kaljenega jekla, zelo fino brušeni.

Dodatni pribor:

Merilni kljuni 125 mm, 150 mm.

Tehnični opis

Masa	0,4 kg
Standard	Tovarniški standard
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	90 mm
Nonij	1/20
Točnost	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Pakiranje	čvrsta škatla
Merilno območje	0 - 200 mm
Merilno orodje	analogni

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200

Pribor

Leseni etui Za velikost pomičnega merila 200 mm	415330 200
---	------------