

Garant

GARANT MasterSteelHT garnitura stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi površinami št. 150352 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150356 5
GTIN	4067263125594
Razred artikla	15B

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 10,4; 16,5; 20,5; 25

Napotek:

Prazna kasetna za 5 grezil glejte št. 150368 5 skupina izdelkov 15.

Tehnični opis

Število grezil	5
Število rezil Z	3
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS E

Podatkovni list

Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	72 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	58 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	42 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	31 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	19 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	15 m/min	P
TOOLOX 33	primerno	14 m/min	H
TOOLOX 44	primerno	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	primerno	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	10 m/min	S
GG(G)	primerno	29 m/min	K
Olje	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Ustrezni izdelkov

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/150356-5>

