

Garant**GARANT Master Steel HT garnitura stožčastih grezil s 3 vpenjalnimi površinami št. 150352 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 6****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150356 6 |
| GTIN | 4067263125600 |
| Razred artikla | 15B |

Opis**Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**. Praktično za montažo in delavnico.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Napotek:

Prazna kasetna za 5 grezil glejte št. 150368 5 skupina izdelkov 15.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Število rezil Z | 3 |
| Število grezil | 6 |
| Serijska | Master Steel |
| Prevleka | TiAlN |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Rezalni material | HSS E |

| | |
|-----------------------|--|
| Delitev rezil grezila | neenakomerna |
| Standard | DIN 335 C |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
| Barvni prstan | rdeča |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | 72 m/min | N |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | 58 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 42 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 35 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 31 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 19 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 15 m/min | P |
| TOOLOX 33 | primerno | 14 m/min | H |
| TOOLOX 44 | primerno | 13 m/min | H |
| HARDOX 500 < 1600 N/mm ² | primerno | 10 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 17 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 13 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 10 m/min | S |
| GG(G) | primerno | 29 m/min | K |
| Olje | pogojno primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| GARANT Master Steel HT precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm | 150352 10,4 |
| GARANT Master Steel HT precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm | 150352 16,5 |
| GARANT Master Steel HT precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm | 150352 20,5 |
| GARANT Master Steel HT precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 25 mm | 150352 25 |
| GARANT Master Steel HT precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm | 150352 6,3 |
| Prazna kasetna za število grezil 5 | 150368 5 |