

Garant GRIDLINE

Omara za orodje za transport z žerjavom za predale, 36×24G, Tip/število predalov: 5/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Ohišje omare za orodje 40×28G za transport z žerjavom, primerno za predale 36×24G. S 4 vrtljivimi očesci za pritrditev na nosilne kavlje. Z dvema zapiralnima palicama za varen transport, možnost zaklepanja z obešanko (ni vključena v dobavo, primerna je obešanka s premerom loka do največ 6 mm). S 4 U-profilnimi nogami za transport s paletnim viličarjem, z možnostjo zapeljanja pod tovor s sprednje in stranske strani. Izjemno robustna in ojačana okvirna konstrukcija iz jeklene pločevine. Primerne predale nadete pod št. 931356.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, pokrivna plošča antracitna RAL 7016, **prašno barvano**.

Napotek:

Primerno za zunanjo uporabo v omejenem obsegu, brez izpostavljanja vremenskim vplivom.

Tehnični opis

Širina	1020 mm
Globina	793 mm
Višina	1250 mm

Globina v G	28
Širina v G	40
Uporabna višina	900 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36×24G
Vrsta izdelka	Ohišje omare za orodje

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
---------------------------------------	-------------