

Garant GRIDLINE

Omara za orodje za transport z žerjavom, kompletno s predali 200 kg, 36×24G, Tip/število predalov: 5/6**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 932411 5/6 |
| GTIN | 4067263118190 |
| Razred artikla | 9GK |

Opis**Izvedba:**

Kompletno opremljena omara za orodje 40×28G, s predali 36×24G. S 4 vrtljivimi očesci za pritrditev na nosilne kavlje. Z dvema zapiralnima palicama za varen transport, možnost zaklepanja z obešanko (ni vključena v dobavo, primerna je obešanka s premerom loka do največ 6 mm). S 4 U-profilnimi nogami za transport s paletnim viličarjem, z možnostjo zapeljanja pod tovor s sprednje in stranske strani. Izjemno robustna in ojačana okvirna konstrukcija iz jeklene pločevine. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej). Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in pokrivna plošča antracitna RAL 7016, **prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035. Konfiguracija pokrivne plošče ni možna, vedno antracitna RAL 7016.**

Pazi:

Primerno za zunanjo uporabo v omejenem obsegu, brez izpostavljanja vremenskim vplivom.

Napotek:

Pri dvigovanju in transportu omare je treba poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju, zapiralne palice morajo biti zaklenjene.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------|--|
| Uporabna globina predalov | 600 mm |
| Uporabna višina | 900 mm |
| Uporabna globina predalov v G | 24 |
| Višina | 1250 mm |
| Uporabna površina predalov v G | 36×24 |
| Uporabna širina predalov | 900 mm |
| Število predalov | 6 |
| Širina | 1020 mm |
| Uporabna širina predalov v G | 36 |
| Globina | 793 mm |
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena | 36×24G |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Puša ključavnice za GridLine Tip HU21 | 914227 HU21 |
| Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 100 mm | 931356 100 |
| Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg Predal s prednjo višino 125 mm | 931356 125 |

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg
Predal s prednjo višino 200 mm

931356 200

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg
Predal s prednjo višino 300 mm

931356 300

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.200 kg
Predal s prednjo višino 75 mm

931356 75

Omara za orodje za transport z žerjavom za predale Tip/
število predalov 5/0

932400 5/0