

Garant**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 6,5X160mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 789040 6,5X160 |
| GTIN | 4067263125716 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Glava svedra s kvadratnim presekom. **Geometrija svedra 4×90°** s posebej razvitimi **rezili enakomerne višine** in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtnje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtnje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. **Polkrožna oblika zaščite armiranja:** preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo. Robustna **enodelna** HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

Prednosti:

- **Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtnje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.**

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Dolžina spirale | 100 mm |
| Rezalni material | HM |
| Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtnje |
| Držalo | SDS Plus |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

