



Par delovnih rokavic 8700 ESD 3D, Velikost rokavic: 10



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

094535 10

GTIN

Razred artikla

09H

Opis

Izvedba:

8700 ESD 3D. Zagotavljajo **zelo dober občutek** in so **nedrseče**, z edinstvenim **udobjem nošenja** zahvaljujoč tehnologiji 3D FIT. **Omogočajo uporabo zaslona na dotik.** Preizkušena združljivost s kožo in certificirano v skladu s standardom Oeko-Tex® 100. Zaščita pred prenosom toplote do 100 °C za 15 sekund. Antistatične delovne rokavice, primerne za **ESD-uporabo**.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku. Delovne rokavice, ki varujejo pred elektrostatično razelektritvijo, ne izolirajo rok pred električno napetostjo. Zato niso primerne za delo na vodih pod napetostjo ali za zaščito pred udarom toka, ampak le za zaščito proizvodov.

Tehnični opis

Kategorija zaščite

Kategorija II

Vrsta rokavic

Večnamenske delovne rokavice

Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Vsebina	1
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Uporaba	za večkratno uporabo
Standard	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Nosilni material	Najlon
Prevleka	PU-nitril pena
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Vrsta izdelka	ESD-delovne rokavice