

Garant**SOGX 070306, HB6535, Tip: ST900**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 234052 ST900 |
| GTIN | 4045197697721 |
| Razred artikla | 21E |

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Tip | ST900 |
| Serija | Vrtalnik |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 070306 |
| Zvrst | HB6535 |
| Rezalni material | HM |
| Podajanje f | 0,08 - 0,14 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 270 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 250 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 220 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 180 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | 170 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 150 m/min | M |
| CuZn | pogojno primerno | 250 m/min | N |
| mokro maks. | primerno | | |