



Digitalna merilna ura s funkcijo Bluetooth odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434275 12,5
GTIN	7630041152562
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številčk (višina številčk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/tipkovnico je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Nastavitev ničle/prednastavitev, prikaz izmerjenih vrednosti, preklopna smer štetja. Možnost zaklepanja tipkovnice, stanje pripravljenosti. Določitev spodnje in zgornje tolerance, dinamična meritev z najmanjšo/največjo/najmanjšo-največjo vrednostjo, izbira Ref 1 ali Ref 2 (prednastavljena in shranjena toleranca), faktor množenja, zaklepanje tipkovnice, izpis podatkov, izbira ločljivosti (0,01 ali 0,001 mm).

Z vgrajeno tehnologijo Bluetooth. IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498928, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Število vključenih baterij	1
Merilna sila	0,65 – 0,90 N
Debelina ohišja	33 mm
Ø ohišja	59,8 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Serija	DIALTRONIC
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	C1
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Višina števil	10 mm
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

023000 12,5

023010 12,5

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Jekleno tipalo Tip 10	434900 10
Tipalo iz karbidne trdine Tip 10	434910 10