



Digitalna merilna ura s funkcijo Bluetooth odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434276 25
GTIN	7630041152579
Razred artikla	45A

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s kombiniranim prikazom merilne skale in številčk (višina številčk 10 mm) in mehanskimi tolerančnimi značkami. Prikazovalnik/tipkovnico je mogoče obrniti za 270°.

Funkcija:

Nastavitev ničle/prednastavitev, prikaz izmerjenih vrednosti, preklopna smer štetja. Možnost zaklepanja tipkovnice, stanje pripravljenosti. Določitev spodnje in zgornje tolerance, dinamična meritev z najmanjšo/največjo/najmanjšo-največjo vrednostjo, izbira Ref 1 ali Ref 2 (prednastavljena in shranjena toleranca), faktor množenja, zaklepanje tipkovnice, izpis podatkov, izbira ločljivosti (0,01 ali 0,001 mm).

Z vgrajeno tehnologijo Bluetooth. IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498928, nadomestno in posebno tipalo art. 434900; 434910.

Tehnični opis

Kalibriranje	C1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Tip baterij	Gumbasta baterija
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Preklop odčitavanja	0,00005 col
Preklop odčitavanja	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,004 mm
Debelina ohišja	33 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Merilno območje	0 - 25 mm
Merilna sila	0,65 – 1,15 N
Serija	DIALTRONIC
Ø ohišja	59,8 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Višina števil	10 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm

023000 30

023010 100

DAkS-kalibriranje
Analogna merilna ura 0,01 in digitalna
merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100
mm

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032