



Kotni brusilniki Akumulator, Tip: 71221661



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Akumulatorski kotni brusilnik Fein 18 V z akumulatorsko tehnologijo AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje in odstranjevanje zarobkov med montažo.

- **Novi motor FEIN Power Drive, ki je ločen od ohišja, zagotavlja miren tek in delo brez tresljajev.**

Zmogljiv in robusten kotni brusilnik s pogonskim motorjem Fein Power z nizkim vzdrževanjem.

- **Elektronska izbira vrtljajev.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorjev in brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, L-BOXX.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073859.

Tehnični opis

Masa	2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	ne
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Podatkovni list

Napajanje	Omrežno napajanje
Zaščita pred preobremenitvijo	da
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Elektronska izbira vrtljajev	da
Mehak zagon	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Stikalo Totmann	ne
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Napetost akumulatorja	18 V
Največja globina rezanja	25 mm
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	CCG18-125-12 AS
Maksimalno število vrtljajev	2500 - 8500 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki