

Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 72250660



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,1 m/s ²
Omrežna frekvenca	50 Hz
Masa	2,2 kg
Največja globina rezanja	35 mm
Dolžina kabla	4 m

Oznaka proizvajalca	CG15-125BL
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Poraba moči	1500 W
Posebnosti	Brezkrtačni motor
Omrežna napetost	230 V
Mehak zagon	da
Maksimalno število vrtljajev	3800 - 9000 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo Totmann	ne
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki