



## Kotni brusilniki Akumulator, Tip: 71221561



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Prašno odporen in zmogljiv akumulatorski kotni brusilnik 18 V AMPShare za učinkovito rezanje, brušenje in posnemanje zarobka pri montaži. Dvojna produktivnost – do 50 % več rezov kot s prejšnjim sistemom zahvaljujoč popolni kombinaciji zmogljivega stroja in zmogljivega akumulatorskega sistema ProCORE. Vzdržljiv in robusten zahvaljujoč popolnoma zaprtemu ohišju motorja. To ščiti motor pred agresivnim keramičnim in mineralnim prahom. Inovativna hladilna rebra zagotavljajo optimalno odvajanje toplote, vključno s spremljanjem temperature.

· **Elektronska izbira vrtljajev.**

#### Obseg dobave:

**Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev.** Vključno z zaščitnim pokrovom, hitrovpenjalno matico brez uporabe orodja, antivibracijskim ročajem, ključem, L-BOXX.

#### Napotek:

Primerno osnovno garnituro najdete pod št. 073863–073867.

### Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Oznaka proizvajalca	CCG18-115-12 AS

Pakiranje	Sistemiški kovček (L-Boxx)
Največja globina rezanja	25 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa	2 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø plošče	115 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Območje števila vrtljajev	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

## Pribor

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073863 C18
Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073865 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073867 C18