

Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 7222906023**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Razred artikla	03F

Opis**Izvedba:****FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Tehnični opis

Dolžina kabla	4 m
Največja globina rezanja	35 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Stikalo Totmann	ne
Maksimalno število vrtljajev	11500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje

Masa	2,4 kg
Omrežna frekvenca	50 Hz
Oznaka proizvajalca	CG17-125
Posebnosti	kratka izvedba
Mehak zagon	da
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Omrežna napetost	230 V
Poraba moči	1700 W
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki