

## Kompaktni kotni brusilnik, Tip: 7222916023



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

**FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.**

- **Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.**
- **Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.**
- **Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).**
- **Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.**

#### Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

### Tehnični opis

Stikalo Totmann	ne
Dolžina kabla	4 m
Poraba moči	1700 W
Posebnosti	Elektronska regulacija števila vrtljajev
Oznaka proizvajalca	CG17-125INOX
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Mehak zagon	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Masa	2,4 kg
Omrežna napetost	230 V
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalno število vrtljajev	2200 - 7500 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s <sup>2</sup>
Največja globina rezanja	35 mm
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki