

# AEG

## Kotni brusilnik, Tip: 4935431730



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077155 4935431730
GTIN	4002395194902
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

**Kotni brusilnik 2200 W/230 mm** z mehkim zagonom in blokado pred vnovičnim zagonom.

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem.

### Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	6600 min <sup>-1</sup>
Poraba moči	2200 W
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalni Ø plošče	230 mm
Oznaka proizvajalca	WS 22-230
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
Omrežna napetost	230 V

Mehak zagon	da
Največja globina rezanja	68 mm
Posebnosti	Mehak zagon
Posebnosti	Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu
Posebnosti	Varnostno stikalo
Stikalo Totmann	da
Masa	5,2 kg
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki