

REMS

## Rezalna čeljust »EVA Set R« s pločevinastim kovčkom, Tip: 3/8-2



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Razred artikla	84B

### Opis

#### Izvedba:

Hitra menjava rezalne glave z enostavnim natikanjem v glavo orodja za upravljanje z ragljo in hitrim zaskokom. Rezalne glave z dolgim vodilom za cev in natančno nastavljenimi rezalnimi čeljustmi. Zamenljive rezalne čeljusti so posebej odporne proti obrabi. Raglja s preklopom za levi in desni tek. Z obrnjenimi čeljustmi je orodje uporabno tudi za rezanje navojev do roba cevi (za kratke, že nameščene cevi). Ni primerno za VA-cevi.

#### Uporaba:

Kot priročna in lahka navojna čeljust za uporabo na gradbiščih. **Mali Ø glave omogoča delo na ozkih mestih.**

#### Primerno za:

Withworth cevni navoj po DIN 10226 **konični 1:16.**

#### Vsebina:

pripadajoče rezalne glave po 1 kos.  
(za cevni navoj Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;  
1.1/4; 1.1/2; 2 palca  
Ročaj za ragljo: 1 St.

#### Napotek:

Naslednji deli so po ponudbi dobavljivi tudi posamično:

- **Ročaj za ragljo.**
- **kompletne rezalne glave s čeljustmi, kot tudi nadomestnimi čeljustmi.**

Pri naročilu obvezno navedite zeleno velikost.

### Tehnični opis

Glava za vrezovanje cevne navoja	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 col
Število rok z ragljo	2
Standard	DIN EN 10226
Pakiranje	Kovček iz jeklene pločevine
Vrsta izdelka	Rezalne čeljusti

## Pribor

Ročaj z ragljo Central Tip C2	820600 C2
Nosilna škatla iz jeklene pločevine za navojno čeljust Central Tip C2	820620 C2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1/2	820650 R1/2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R2	820650 R2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R3/8	820650 R3/8
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1.1/4	820650 R1.1/4
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1.1/2	820650 R1.1/2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1	820650 R1
Ročaj z ragljo Central Tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R3/4	820650 R3/4