

3M**Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™WS™LiteCom PRO III,
Tip: PRO3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

097792 PRO3

GTIN

7318640068070

Razred artikla

04A

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljiva zaščita sluha v odvisnosti od ravni hrupa z integriranim, predprogramiranim analognim in digitalnim radijskim sistemom. 16 kanalov (analogni PMR), 16 kanalov (digitalni PMR). Funkcija Bluetooth® Multipoint omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni, tako da lahko sprejemate in končate klice ter se pogovarjate po telefonu, ne da bi vam bilo treba prekiniti delo. **Vodotesen mikrofoni, ki duši hrup**, omogoča prenos z glasovnim upravljanjem (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnem delovnem okolju. Slušalke imajo **polnilno** litij-ionsko baterijo. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem, zahtevnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, posebno higiensko garnituro in zaščito mikrofona.

Napotek:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY83

Tehnični opis

Čas delovanja	11 h
Masa	490 g
Napajanje	Omrežno napajanje
SNR-vrednost (dušenje zvoka)	33 dB(A)
Standard	EN 352-4
Standard	EN 352-6
Vrsta izdelka	Slušalke za zaščito sluha