

Garant
Univerzalni rezalec za cevi, Za Ø do: 54mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818130 54
GTIN	4067263125129
Razred artikla	81C

Opis
Izvedba:

Ekstremno robustna izvedba za največje obremenitve. Čist in zanesljiv rez zaradi 4 vodilnih valjčkov, razporejenih v vrsto.

Osnovno telo iz aluminijeve tlačne litine. Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Z nadomestnim rezalnim kolescem art. 818110.

Prednosti:

Dolga življenjska doba zaradi rezalnega kolesa s **premazom TiN**. Varčevanje z energijo in časom s pomočjo:

- **Ergonomičen ročaj**
- **Lahka izvedba**
- **Vodilna kolesca z igličnim ležajem in rezalno kolo**
- **Snemljiv ročni posnemovalnik zarobka s stebлом S20 s premazom TiN.**

Uporaba:

Večfunkcijska uporaba za rezanje cevi iz VA, aluminija, medenine in bakra.

Rezervni del:

Nadomestno rezalno kolesce št. 818110.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	6 - 54 mm
Masa	720 g
Ø rezalnega kolesca	19 mm
Izvertina rezalnega kolesca	4,85 mm

Dolžina	220 - 280 mm
Širina rezalnega kolesca	6,2 mm
Višina	40 mm
Širina	85 mm
Število vodilnih valjčkov	4
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	VA
Za cevi iz	Aluminij
Za cevi iz	Medenina
Za cevi iz	Baker
s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Garnitura vodilnih valjčkov z igličnim ležajem16-delna	818035
Nadomestno rezalno kolesce	818110
Zatiči za kolesca	819630