

**Garant****Garnitura orodja 150-delna, Tip: 692230****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	685000 692230
GTIN	4067263125662
Razred artikla	61H

**Opis****Izvedba:**

Kakovostna tekstilna torba za orodje **GreenPlus**, opremljene s praktičnim orodjem za profesionalce, kot spremljevalka pri vaših vsakodnevni nalogah.

**Obseg dobave:**

Garnitura šestrobih kotnih izvijačev, dolgi s kroglično glavo, 9-delna: 1 kos art. 627132 vel. 9

Garnitura klešč, 4-delna: 1 kos art. 700001 vel. 4

Klešče ključ: 1 kos art. 813501 vel. 180

Pomično merilo: 1 kos art. 410100 vel. 150

Tračni meter 3 m: 1 kos art. 461900 vel. 3

Zložljivi meter iz umetne mase, 2 m: 1 kos art. 466200 vel. 2

Univerzalni noži: 1 kos art. 845020

Kombinirane škarje z 2K ročajem, ravne: 1 kos art. 763030 vel. 205

Izvijač z držalom vijačnih nastavkov: 1 kos art. 676602 vel. 30

Raglja za držalo vijačnih nastavkov: 1 kos art. 676690 vel. 1/4

Garnitura vijačnih nastavkov, 61-delna: 1 kos art. 676040

Garnitura izvijačev, ploščati in Phillips: 1 kos art. 666956 vel. 4/2

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 41-delna: 1 kos, št. 630325 vel. SD

Tekstilna rolo torbica za viličaste ključve: 1 kos art. 614835 vel. 10

Viličasti ključ, dvostranski: Po 1 kos št. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Univerzalni posnemalnik zarobka: 1 kos art. 839901 vel. S10

Ročni posnemovalnik zarobka: 1 kos art. 150400 vel. 12,4

Ključavničarsko kladio: 1 kos art. 750110 vel. 300

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 7-delna: 1 kos art. 787078 vel. 7

Naglavna svetilka (HOLEX): 1 kos art. 081493 vel. 300

Zaščitna očala: 1 kos art. 096200 vel. CLEAR

Shranjevanje v: 1 kos art. 692230 vel. 1

### Napotek:

**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

Število delov	150
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Pogonski profil	TriWing
Pogonski profil	Izvijač TORX® z izvrtino
Vrsta izdelka	Garnitura orodja

## Pribor

Akumulatorska LED naglavna svetilka Tip 300	081493 300
Komfortna zaščitna očala Barva stekel CLEAR	096200 CLEAR
Ročno grezilo 90° Zunanji Ø 12,4 mm	150400 12,4
Pomično merilo Merilno območje 150 mm	410100 150
Tračni meter Dolžina 3 m	461900 3
Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m	466200 2

Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm	610600 10X11
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm	610600 12X13
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm	610600 14X15
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 17X19 mm	610600 17X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm	610600 18X19
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm	610600 20X22
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 22X24 mm	610600 22X24
Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm	610600 8X9
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9	627132 9
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik41-delna Tip SD	630325 SD
Garnitura delavniških izvijačev, 6-delnaploščati in Phillips Število izvijačev 4/2	666956 4/2
Garnitura vijačnih nastavkov61-delna	676040
Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke z magnetom Dolžina rezila 30 mm	676602 30
Ključ z ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 Tip 1/4	676690 1/4
Tekstilna torbica za orodje Tip 1	692230 1
Garnitura klešč s prevleko ročajev4-delna Število klešč 4	700001 4
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročajiravne, nastavitve kota odpiranja Celotna dolžina 205 mm	763030 205
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine Število svedrov 7	787078 7
Cevne klešče Celotna dolžina 180 mm	813501 180
Posnemalnik zarobka/strugalnik Tip S10	839901 S10
Univerzalni nož z dvokomponentnim ročajem 3 rezili, širina 18 mm	845020