

**Garant****Garnitura orodja 150-delna, Tip: 692210****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 685000 692210 |
| GTIN                  | 4067263125655 |
| Razred artikla        | 61H           |

**Opis****Izvedba:**

Kakovostna tekstilna torba za orodje **GreenPlus**, opremljene s praktičnim orodjem za profesionalce, kot spremljevalka pri vaših vsakodnevni nalogah.

**Obseg dobave:**

Garnitura šestrobih kotnih izvijačev, dolgi s kroglično glavo, 9-delna: 1 kos art. 627132 vel. 9

Garnitura klešč, 4-delna: 1 kos art. 700001 vel. 4

Klešče ključ: 1 kos art. 813501 vel. 180

Pomično merilo: 1 kos art. 410100 vel. 150

Tračni meter 3 m: 1 kos art. 461900 vel. 3

Zložljivi meter iz umetne mase, 2 m: 1 kos art. 466200 vel. 2

Univerzalni noži: 1 kos art. 845020

Kombinirane škarje z 2K ročajem, ravne: 1 kos art. 763030 vel. 205

Izvijač z držalom vijačnih nastavkov: 1 kos art. 676602 vel. 30

Raglja za držalo vijačnih nastavkov: 1 kos art. 676690 vel. 1/4

Garnitura vijačnih nastavkov, 61-delna: 1 kos art. 676040

Garnitura izvijačev, ploščati in Phillips: 1 kos art. 666956 vel. 4/2

Garnitura nasadnih ključev, 1/4-colski, 41-delna: 1 kos, št. 630325 vel. SD

Tekstilna rolo torbica za viličaste ključke: 1 kos art. 614835 vel. 10

Viličasti ključ, dvostranski: Po 1 kos št. 610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Univerzalni posnemalnik zarobka: 1 kos art. 839901 vel. S10

Ročni posnemovalnik zarobka: 1 kos art. 150400 vel. 12,4

Ključavničarsko kladivo: 1 kos art. 750110 vel. 300

Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 7-delna: 1 kos art. 787078 vel. 7

Naglavna svetilka (HOLEX): 1 kos art. 081493 vel. 300

Zaščitna očala: 1 kos art. 096200 vel. CLEAR

Shranjevanje v: 1 kos art. 692210 vel. 1

### Napotek:

**Orodje ob dobavi ni nameščeno.**

## Tehnični opis

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Število delov   | 150                            |
| Pogonski profil | Ploščati izvijač               |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv               |
| Pogonski profil | Izvijač Pozidriv               |
| Pogonski profil | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ          |
| Pogonski profil | Izvijač Torx®                  |
| Pogonski profil | TriWing                        |
| Pogonski profil | Izvijač TORX® z izvrtino       |
| Vrsta izdelka   | Garnitura orodja               |

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Akumulatorska LED naglavna svetilka Tip 300 | 081493 300   |
| Komfortna zaščitna očala Barva stekel CLEAR | 096200 CLEAR |
| Ročno grezilo 90° Zunanji Ø 12,4 mm         | 150400 12,4  |
| Pomično merilo Merilno območje 150 mm       | 410100 150   |
| Tračni meter Dolžina 3 m                    | 461900 3     |
| Zložljivi meter iz umetne mase Dolžina 2 m  | 466200 2     |

|   |              |
|---|--------------|
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 10X11 mm  | 610600 10X11 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 12X13 mm  | 610600 12X13 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 14X15 mm  | 610600 14X15 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 17X19 mm  | 610600 17X19 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 18X19 mm  | 610600 18X19 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 20X22 mm  | 610600 20X22 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 22X24 mm  | 610600 22X24 |
| Dvostranski viličasti ključi Zev ključa 8X9 mm  | 610600 8X9   |
| Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z zadrževalno kroglicokromirane Število izvijačev 9       | 627132 9     |
| Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik41-delna Tip SD                                    | 630325 SD    |
| Garnitura delavniških izvijačev, 6-delnaploščati in Phillips Število izvijačev 4/2                | 666956 4/2   |
| Garnitura vijačnih nastavkov61-delna  | 676040       |
| Ročaj za 1/4-colske vijačne nastavke magnetom Dolžina rezila 30 mm                                | 676602 30    |
| Ključ z ragljo za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3 Tip 1/4                              | 676690 1/4   |
| Tekstilni nahrbtnik za orodje Tip 1   | 692210 1     |
| Garnitura klešč s prevleko ročajev4-delna Število klešč 4   | 700001 4     |
| Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g                        | 750110 300   |
| Kombinirane škarje z dvokomponentnimi ročajiravne, nastavev kota odpiranja Celotna dolžina 205 mm | 763030 205   |
| Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine Število svedrov 7                               | 787078 7     |
| Cevne klešče Celotna dolžina 180 mm   | 813501 180   |
| Posnemalnik zarobka/strugalnik Tip S10  | 839901 S10   |
| Univerzalni nož z dvokomponentnimim ročajems 3 rezili, širina 18 mm                               | 845020       |