

**Garant****Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost ploščice	9 mm
Funkcijska širina L <sub>4</sub>	20 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	SSSCR/L 1616H09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 12
Velikost držala	16 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	desno
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje

Vrsta izdelka

Držalo za zunanje struženje

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500