

Garant**Držalo za zunanje struženje, nevtralna, Velikost držala/ploščice: 12/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Funkcijska širina L ₄ nevtralnih držal	6 mm
Prevesna dolžina L ₁ nevtralnih držal	6 mm
Velikost ploščice	9 mm
Vijak za podložno ploščico	269013 2
Velikost držala	12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SC.. 09T3..
Celotna dolžina L nevtralnih držal	80 mm
ISO-oznaka držala	SSDCN 1212F09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 2
Podložna ploščica	269005 12
Standard	DIN ISO 5610
Vrsta uporabe	nevtralna
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	45 stopinj
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Uporaba	Plano struženje

Podatkovni list

Uporaba	Plano struženje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Vijak za podložno ploščico Tip 2	269013 2
Podložna ploščica Tip 12	269005 12
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 2	269028 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500