

Mitutoyo

Linearna merila, efektivna merilna dolžina L0: 350mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499241 350
GTIN	4550501371483
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- Z absolutnim merilnim sistemom.
- Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.
- Preprosta namestitev in instalacija.
- Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.

Tehnični opis

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Celotna dolžina L ₃	538 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Točnost merjenja (20°)	5 μm

efektivna merilna dolžina L_0	350 mm
Širina	22 mm
Dolžina kabla	3,5 m
Razdalja med središčinama izvrtin L_2	518 mm
maksimalni hod merilne glave L_1	380 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3