

Mitutoyo**Linearna merila, efektivna merilna dolžina L₀: 600mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499241 600
GTIN	4550501371520
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Preprosta namestitev in instalacija.**
- **Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.

Tehnični opis

maksimalni hod merilne glave L ₁	640 mm
Širina	22 mm
Razdalja med središčinama izvrtin L ₂	778 mm
efektivna merilna dolžina L ₀	600 mm

Dolžina kabla	3,5 m
Napajanje	Omrežno napajanje
Celotna dolžina L ₃	798 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Točnost merjenja (20°)	7 μm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3