

Mitutoyo**Linearna merila, efektivna merilna dolžina L0: 400mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499241 400
GTIN	4550501371490
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- **Z absolutnim merilnim sistemom.**
- **Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.**
- **Preprosta namestitev in instalacija.**
- **Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.**

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.

Tehnični opis

efektivna merilna dolžina L ₀	400 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Razdalja med središama izvrtin L ₂	568 mm
Širina	22 mm

Celotna dolžina L_3	588 mm
maksimalni hod merilne glave L_1	430 mm
Točnost merjenja (20°)	5 μm
Napajanje	Omrežno napajanje
Dolžina kabla	3,5 m
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3