

Mitutoyo
Linearna merila, efektivna merilna dolžina L₀: 800mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	499241 800
GTIN	4550501371551
Razred artikla	44D

Opis

Izvedba:

- Z absolutnim merilnim sistemom.
- Po vklopu je prikazan aktualni položaj, s tem zamudno približevanje referenčnim točkam ni več potrebno.
- Preprosta namestitev in instalacija.
- Neobčutljiv na vodo, olje in prah zaradi elektromagnetne indukcije.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za natančno zaznavanje in pozicioniranje aksialnih nastavitev, npr. na rezkalnih strojih, stružnicah, pozicionirnih mizah ali merilnih napravah. Primerno tudi za pretvorbo obdelovalnih strojev na digitalne prikaze.

Napotek:

Uporaba le v povezavi s prikazovalnikom št. 499356.

Tehnični opis

Dolžina kabla	3,5 m
Napajanje	Omrežno napajanje
Razdalja med sredinama izvrtin L ₂	978 mm
efektivna merilna dolžina L ₀	800 mm

Točnost merjenja (20°)	7 µm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
maksimalni hod merilne glave L ₁	840 mm
Celotna dolžina L ₃	998 mm
Širina	22 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Linearna merila

Pribor

Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 2	499356 2
Digitalni prikazovalnik Število prikazanih osi 3	499356 3