



## Akumulatorske vbodne žage, Tip: 71360561



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078210 71360561
GTIN	4014586900315
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

Robustne in univerzalno uporabne vbodne žage s kovinskim ohišjem gonila in z zaščito pred preobremenitvijo. Akumulatorska vbodna žaga za kovino in les. Optimalen nadzor zahvaljujoč ozkemu paličnemu ročaju za natančne reze. Število vrtljajev in hod nihala sta nastavljiva.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808–073840.

### Tehnični opis

Masa	2,1 kg
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	12 mm
Nastavitev zajere	da
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da
Posebnosti	majhen obseg ročaja

Nihalni hod	4-kratno
Izvedba	Palična oblika
Maksimalna debelina žaganja v les	150 mm
Oznaka proizvajalca	F-IRON Jig 26 AS
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,1 m/s <sup>2</sup>
Število hodov	700 - 3000 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Žaga