



Akumulatorska krožna žaga, Tip: 71360461



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Kompaktna akumulatorska ročna krožna žaga za hitro in natančno rezanje pločevine, cevi in profilov do globine reza 57 mm.

- **Ročna nastavitve hitrosti.**
- **Velik zbiralnik odrezkov.**
- **varnostno stikalo, zaščita pred ponovnim zagonom in temperaturni izklop.**

Obseg dobave:

Vključno z listom za ročno krožno žago, posodo za zbiranje odrezkov in L-BOXX. Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839. Primerne komplete za začetnike najdete pod št. 073863–073867.

Tehnični opis

Masa	3,05 kg
Maksimalna globina reza 90°	57 mm
Ø lista za žago	150 mm
Maksimalno število vrtljajev	2800 min ⁻¹

Napetost akumulatorja	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	0
Maksimalne vibracije v skladu z EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Izvedba	Krožna žaga za kovino
Oznaka proizvajalca	F-IRONCut57AS
Ø izvrtine lista za žago	20 mm
Vrsta izdelka	Žaga