



## Akumulatorska krožna žaga, Tip: M12FCS442



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

Akumulatorska krožna žaga M12 FUEL™ z brezkrtačnim motorjem POWERSTATE™.

- Magnezijev čevelj zmanjša težo in poveča vzdržljivost.
- Vgrajen puhalnik prahu ohranja rezalno linijo čisto.
- LED-luč osvetljuje rezalno linijo za boljšo vidljivost.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in osnovne garniture najdete pod art. 073814 in art. 073839.

### Tehnični opis

Masa	7,8 kg
Izvedba	Ročna krožna žaga
Maksimalna globina reza 90°	44 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev	2
Oznaka proizvajalca	M12 FCS442 502X
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø izvrtine lista za žago	20 mm

Kapaciteta akumulatorja	5 Ah
Pakiranje	Sistemski kovček (HD=Heavy Duty)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalno število vrtljajev	3600 min <sup>-1</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 12 V
Ø lista za žago	140 mm
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Li-ionski sistem M12B4 Tip akumulatorja MB12	073815 MB12
Li-ionski sistem M12B6 Tip akumulatorja MB12	073829 MB12
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218SC	073840 M1218SC