

GARANT Uni Line ESD Cleaning Wall na kolesih, Tip: M**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972890 M
GTIN	4067263126126
Razred artikla	9GD

Opis**Izvedba:**

Zelo stabilen nosilni steber, skladen z ESD, z dvojno steno iz jeklene pločevine, obojestransko uporabne luknjaste stene s $\square$ 9x9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene ter kavljev in držal GARANT easyFix. Stabilna talna plošča omogoča preprosto postavitve in premikanje. **Električno prevodna kolesa** s 4 kolesi Ø 125 mm, 2 s parkirno zavoro.

Obseg dobave:

GARANT Uni Line ESD Wall premično; ESD easyBin zbiralnik odpadnih materialov št. 972910 vel. 25; ESD-škatle za male dele št. 972321 vel. AB1 z GARANT easyFix nosilcem za omarico; GARANT easyFix držalo orodij 90°, dolžine 100 mm; GARANT easyFix držalo orodij dvojno 45°, dolžine 100 mm; GARANT easyFix držalo za steklenice/pločevinke z notranjim Ø 90 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašno barvano. Konfiguracija ni možna.**

Tehnični opis

Število koles za zavijanje z zavoro	2
Ø koles	125 mm
Globina	750 mm

Podatkovni list

Višina	2067 mm
Število koles za zavijanje brez zavore	2
Masa	69 kg
Uporabna širina	600 mm
Širina	600 mm
Nosilnost	75 kg
Serija	Cleaning Wall
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	čistilna postaja

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/972890-M>